

井戸水処理事例



業 界	化学	圧 力	0.8MPa
設 置 機 種	S-1500	洗 浄 頻 度	24時間毎 タイマー起動
用 途	セラミック製造ライン向けの井戸水に混入する砂の除去	洗 浄 排 水 量	25L/回
流 量	約5m ³ /時	水 源	井戸水
ろ 過 精 度	25ミクロン	設 置 台 数	1台

コメント:

フィルトマット設置前には40ミクロン程度のフィルターを利用していたが、製品の品質向上にはより高い精度の水処理が求められていた。
メンテナンス性・ランニングコスト・ろ過精度・設置面積などを考慮した結果、フィルトマットを選定。製品品質向上に大きく貢献している。